



### Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

### Principales

Type de produit ou équipement	Cartouche de batterie de remplacement
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement inclus	Tous les connecteurs nécessaires Guide de recyclage de batteries Emballage réutilisable Guide d'installation

### Batteries & durée de fonctionnement

Modules de batteries par chaîne	2
Créneau de batterie vide	0
Batteries pré-installées	0
Montage de l'appareil	Armoire de batterie fermée
Tension de la batterie	24 V
Nombre de quantité de batterie de rechange	1

### Physique

Couleur	Gris anthracite
Hauteur	19,7 cm
Largeur	14,9 cm
Profondeur	6,4 cm
Poids du produit	5,33 kg
Mode d'installation	Non montable en rack

### Sortie

Capacité de batterie	9,0 Ah
----------------------	--------

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	0...40 °C
Altitude de stockage	0,00...3048,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Take-back	Take-back program available