



Principales

Gamme de produit	Ovalis
Design	Styl
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Nombre de prises d'alimentation	2
Présentation du produit	Produit complet
Configuration des pôles de la prise	2P+T avec obturateurs
Description standard de la prise	Avec contact de terre
Écart-type de sortie	Français
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Quantité du lot	5 pièces
Vente par quantité indivisible	1
Nombre de bornes	3

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Par griffes
Finition de la surface	Satin
Courant assigné d'emploi	16 A à 250 V CA 50 Hz
Endurance électrique	5000 cycle
Durée de vie en cycles	5000 cycle
Raccordement	Borne à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1 x 1,5...2 x 4 mm ² pour rigide câble(s) 1 x 1,5...2 x 4 mm ² pour multibrins câble(s) 1 x 1,5...2 x 4 mm ² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matière	Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe Tôle: plaque de finition
Hauteur	126 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	46 mm
Profondeur d'encastrement	27,1 mm
Poids du produit	0,111 kg

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Tenue diélectrique	2000 V
Température ambiante de fonctionnement	5...35 °C
Normes	NF C 61-314
Certifications du produit	NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04

Degré de protection (IP)	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Pétrole Décolorant Savon liquide Alcool Huile Résistant aux UV Acétone Liquide de nettoyage pour vitres

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises