



### Principales

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Gamme de produit                  | Odace                                |
| Type de produit ou équipement     | Façade d'enjoliveur avec LED         |
| Application                       | Interrupteur                         |
| Application spécifique du produit | Pour charges RL et charges spéciales |
| Source lumineuse                  | LED                                  |
| Type d'emballage                  | Capot de protection                  |
| Quantité du lot                   | Lot de 5                             |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Encastré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre de touches               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mode de fixation                | Clipsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nuance de la couleur            | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Finition de la surface          | Brillant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Matière                         | PC: visu lampe<br>Plastique anti-UV: plaque de finition                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diamètre                        | 51 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                      | 8,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poids du produit                | 0,003 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Canal ciblé                     | Professionnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Température ambiante de stockage       | -5...50 °C                          |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...45 °C                           |
| Normes                                 | EN 60669-1<br>2006/95/EEC           |
| Certifications du produit              | LCIE: NF 619318A[RETURN]N[RETURN]NF |
| Tenue aux chocs (IK)                   | IK04                                |
| Degré de protection (IP)               | IP21 D                              |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                               |
| Régulation REACH                    | <a href="#"> Déclaration REACH</a>                 |
| Directive RoHS UE                   | Conforme aux dérogations                                                                                                            |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                 |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#"> Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#"> Oui</a>                               |
| Profil environnemental              | <a href="#"> Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                |