



Principales

Gamme de produit	Odace
Type de produit ou équipement	DEL
Application spécifique du produit	Lampe de recharge
Type d'emballage	Emballage plastique souple transparent

Complémentaires

Couleur de la source lumineuse	Blanc
Destination du produit	Pour plaque porte-étiquette Odace Styl
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Echauffement	25 °C
Durée de vie en heures	64000 H (L70) 55 lx
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
Consommation électrique	8 mA
Nombre de câbles	2
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène); plaque de finition Plastique: écran
Profondeur d'encastrement	8,7 mm
Poids du produit	0,011 kg

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC
Certifications du produit	N

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Minimum percentage of recycled plastic content	28