



Principales

Gamme de produit	Odace
Design	Styl
Type de produit ou équipement	Boîte de montage
Type d'emballage	Capot de protection

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Nombre de postes	1 poste
Entrée de câble	4 prédécoupes
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Brillant
Matière	Plastique anti-UV
Hauteur	85 mm
Largeur	85 mm
Profondeur en saillie	37 mm
Profondeur	40 mm
Poids du produit	0,063 kg

Environnement

Normes	2006/95/EEC EN 60670-1
Certifications du produit	LCIE: NF 603415B NF
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Pétrole Savon liquide Résistant aux UV Huile Décolorant Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Acétone

Emballage

Type d'emballage 1	Db
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	8,700 cm
Longueur de l'emballage 1	8,700 cm
Poids de l'emballage 1	70,000 g

Type d'emballage 2	Gyári csomagolás
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	12,200 cm
Largeur de l'emballage 2	18,700 cm
Longueur de l'emballage 2	13,000 cm
Poids de l'emballage 2	348,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	6,958 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------