



### Principales

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Gamme de produit              | Odace                |
| Design                        | Touch                |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition   |
| Nombre de postes              | 3 postes             |
| Sens de montage               | Vertical             |
| Entraxe                       | 57 mm                |
| Type de cadre                 | Triple               |
| Type d'emballage              | Film plastique-boîte |

### Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Encastré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mode de fixation                | Clipsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nuance de la couleur            | Aluminium (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Couleur latérale                | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Finition de la surface          | Brossé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Matière                         | Plastique: plaque de finition<br>Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hauteur                         | 199 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Largeur                         | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                      | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids du produit                | 0,02558 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

### Environnement

|                                        |                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante de stockage       | -5...50 °C                                                                  |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...45 °C                                                                   |
| Normes                                 | NF C 61-314<br>2006/95/EEC<br>NBN C 61-112-1<br>UNE 20315-1-1<br>EN 60669-1 |
| Certifications du produit              | Aenor: 030/2205<br>LCIE: NF 603415A<br>N<br>NF                              |
| Tenue aux chocs (IK)                   | IK04                                                                        |
| Degré de protection (IP)               | IP21 D                                                                      |

## Durabilité de l'offre

|                                                |                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre              | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                               | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                                | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                              | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques                    | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                                   | Oui                                                                                                  |
| Sustainable packaging                          | Yes                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine                          | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS            | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental                         | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité                          | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                 |
| Minimum percentage of recycled plastic content | 38                                                                                                   |