



Principales

Gamme de produit	Odace
Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Prise audio/vidéo
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type de connecteur	HDMI
Type de circuit électrique	Audio Vidéo
Nuance de la couleur	Anthracite
Type d'emballage	Groupe

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de prises d'alimentation	1
Mode de fixation	Par vis
Finition de la surface	Mat
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support de fixation
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	41,7 mm
Profondeur d'encastrement	25,7 mm
Poids du produit	0,059 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5...40 °C
Normes	EN 50049 EN 50157
Degré de protection (IP)	IP21
Tenue aux chocs (IK)	IK04

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes

Régulation RoHS Chine

 [Déclaration RoHS Pour La Chine](#)

Information sur les exemptions RoHS

 [Oui](#)
