

Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Plaque centrale
Présentation du produit	Plaque de finition avec support de fixation
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	Lot de 5

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastrée
Type de connecteur	RJ45
Mode de fixation	Par kit de griffes Par vis
Nuance de la couleur	Bleu cobalt
Finition de la surface	Brillant
Produits compatibles	Infraplus Actassi s-one
Nombre de prises d'alimentation	1
Traitement de surface	Non traité
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	34,2 mm
Profondeur d'encastrement	18,2 mm
Poids du produit	0,027 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Degré de protection (IP)	IP21

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C
Tenue aux chocs (IK)	IK04

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
REACH free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
RoHS exemption information	Oui