



### Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------



### Principales

Type de produit ou équipement	Batterie
Nombre d'unité de rack	3U
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement inclus	Guide d'installation Carte de garantie

### Batteries & durée de fonctionnement

Créneau de batterie vide	0
Batteries pré-installées	0
Montage de l'appareil	Bloc de batteries autonome
Tension de la batterie	192V
Nombre de quantité de batterie de rechange	2

### Physique

Couleur	Noir
Hauteur	13 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	68,27 cm
Poids du produit	91 kg
Mode d'installation	Rack montée

### Conformité

Normes	OSHPD
--------	-------

### Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0,000000000...15240,000000000 m
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Take-back	Take-back program available