



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------



Principales

Type de produit ou équipement	Batterie
Nombre d'unité de rack	2U
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement inclus	Supports de montage en rack Manuel utilisateur Carte de garantie

Batteries & durée de fonctionnement

Créneau de batterie vide	0
Batteries pré-installées	0
Tension de la batterie	96V
Nombre de quantité de batterie de rechange	2

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,5 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	59,4 cm
Poids du produit	40,6 kg
Mode d'installation	Rack montée

Conformité

Normes	OSHDP
--------	-------

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
Take-back	Take-back program available