



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Type de produit ou équipement	Onduleur (UPS)
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement inclus	Manuel utilisateur Câble de batterie

Batteries & durée de fonctionnement

Modules de batteries par chaîne	20
Montage de l'appareil	Fixé au sol
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Tension de la batterie	220 V

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	36,8 cm
Largeur	19 cm
Profondeur	48,5 cm
Poids du produit	60 kg
Mode d'installation	Non montable en rack
Compatible USB	No

Conformité

Certifications du produit	CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]EN/CEI 62040-1
---------------------------	---

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Température ambiante de stockage	-15...40 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
Altitude de stockage	0...15000 m

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.