



### Principales

Gamme	Odace
Type de produit ou équipement	Plomb de fuite
Design	Odace extend
Type de commande	Interrupteur principal
Nombre de prises d'alimentation	3
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Longueur de câble	1,5 m

### Complémentaires

Tension assignée de service (Us)	250 V
Switch On/Off présent	Vrai
Courant nominal (In)	16 A
Configuration des pôles de la prise	2P+T
Écart-type de sortie	Français
Information supplémentaire pour prise	Avec éclipse de sécurité
Pouvoir de commutation maximum	16 A
Voyant lumineux	Voyant ON
Matière	Polypropylène
Longueur	205,5 mm
Largeur	57 mm
Profondeur	40,5 mm
Type d'emballage	Film
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Traitement de surface	Non traité

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

---

Profil environnemental

 [Profil Environnemental Du Produit](#)

---

Profil de circularité

 [Informations De Fin De Vie](#)

---