



### Présentation

Présentation	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications
Lead time	Généralement disponible en stock

### Principales

Type de produit ou équipement	Battery accessories
Nombre d'unité de rack	0U
Nombre de câbles	1,0
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement inclus	Guide d'installation

### Batteries & durée de fonctionnement

Mise en place des batteries	Batterie interne
Modules de batteries par chaîne	10
Créneau de batterie vide	0
Batteries pré-installées	0
Montage de l'appareil	Cartouche de batterie fermée
Tension de la batterie	120 V
Nombre de quantité de batterie de rechange	1

### Physique

Hauteur	14 cm
Largeur	21 cm
Profondeur	54,6 cm
Poids du produit	29,1 kg
Mode d'installation	Non montable en rack
Compatible USB	No

### Conformité

Normes	UL 1778
Certifications du produit	CSA

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Altitude de stockage	0,00...4572,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Take-back	Take-back program available