



Principales

Gamme de produit	Plateforme d'automatisme Modicon M340
Type de produit ou équipement	Module Proxi Modbus Plus
Type de structure	Bus industriel

Complémentaires

Passerelle de communication	Ethernet Modbus TCP vers Modbus Plus
Accessoires associés	Automate M340
Interface physique	10/100BASE-T RS485
Méthode d'accès	Anneau à jeton Modbus Plus CSMA/CD Modbus TCP
Support de transmission	Modbus Plus câble à paire torsadée Modbus TCP paire blindée torsadée catégorie 5 (STP)
Vitesse de transmission	1 Mbit/s, 450 m bus pour Modbus Plus port par segment 1 Mbit/s, 1800 m bus pour Modbus Plus port avec 3 répéteurs 10...100 Mbit/s, 100 m bus pour Modbus TCP port sans répéteur
Nombre d'esclaves	128
Service communication	Messagerie Modbus TCP Messagerie Modbus plus Contrôle de configuration Diagnostics Serveur Modbus Plus (scanné par l'API) FDR Gestion du réseau SNMP Lecture / écriture variables Données globales Dialogue Peer Cop
Type de connexion intégrée	2 Ethernet TCP/IP - RJ45 pour Modbus TCP 2 Modbus - SUB-D 9 pour Modbus Plus
Consommation électrique	300 mA à 24 V CC externe alimentation
Format du module	Standard

Environnement


Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-45...85 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m
Traitement de protection	Vernis revêtement Humiseal 1A33

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Dimensions



- (1) Avant
- (2) Arrière
- (3) Face

Montage et dégagement

