



Principales

Gamme de produit	Modicon M221
Type de produit ou équipement	Analogue output cartridge
Accessoires associés	Modicon M221C

Complémentaires

Nombre de sorties analogiques	2
Type de sortie analogique	Tension: 0...10 V
Résolution de sortie analogique	12 bits
Valeur du bit de poids faible	2,44 mV 0...10 V tension
Type de charge	Résistive
Impédance de charge ohmique	≥ 2 kOhm
Temps de conversion	20 ms
Temps de stabilisation	40 ms
Erreur de précision absolue	+/- 1 % pleine échelle +/- 0,3 % de déviation maximale at 25 °C
Dérive en température	+/- 0,02 %FS/°C
Précision de répétition	+/- 0,4 %FS
Non-linéarité	+/- 0,01 %FS
Diaphonie	≤ 1 LSB
Type de câble	Câble blindé à paire torsadée
Raccordement électrique	3 1,5 mm ² 2 borniers à vis avec pas 3,81 mm réglage pour les sorties
Distance maximale entre les appareils	Câble blindé à paire torsadée: <30 m pour sortie
Isolement	Non isolé entre sorties analogiques et logique interne
Hauteur	41 mm
Profondeur	15 mm
Largeur	35 mm
Poids du produit	0,015 kg

Environnement

Immunité aux micro-coupures	10 ms
-----------------------------	-------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui