



Principales

| | |
|--|---|
| Gamme de produit | Automatisme de sécurité Preventa |
| Type d'accessoires / pièces séparées | Câble de raccordement |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de câblage |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Module d'extension de transmission sécurisé RS485 |

Complémentaires

| | |
|---------------------------------------|--|
| Accessoires associés | XPSMCMCO0000S... |
| Longueur de câble | 10 m |
| Raccordement électrique | Câbles volants |
| Jauge AWG | AWG 24 |
| Isolement | PE (polyéthylène) |
| Type de câble | Paire torsadée câble: blanc/bleu Paire torsadée câble: orange/blanc |
| Type de blindage du câble | S/FTP |
| Tension assignée de service (Us) | 300 Vrms |
| Courant admissible | 2,1 A |
| Capacité du câble | 0,0419 nF (entre deux conducteurs) 0,07544 nF (entre le conducteur et le blindage) |
| Affaiblissement | 1,97 dB |
| Vitesse nominale de propagation (NVP) | 66 % |
| Ecart de retard | 1,54 ns |
| Résistance d'isolement | 24 MOhm résistance nominale CC du conducteur 2,2 Mohm résistance nominal CC du blindage externe |
| Poids du produit | 0,92 kg |

Environnement

| | |
|--|-------------|
| Température ambiante de fonctionnement | -20...80 °C |
|--|-------------|

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |