




Principales

Gamme de produit	Automatisme de sécurité Preventa
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Module d'extension de transmission sécurisé RS485

Complémentaires

Accessoires associés	XPSMCMCO0000S...
Longueur de câble	25 m
Raccordement électrique	Câbles volants
Jauge AWG	AWG 24
Isolement	PE (polyéthylène)
Type de câble	Paire torsadée câble: blanc/bleu Paire torsadée câble: orange/blanc
Type de blindage du câble	S/FTP
Tension assignée de service (Us)	300 Vrms
Courant admissible	2,1 A
Capacité du câble	0,10478 nF (entre deux conducteurs) 0,1886 nF (entre le conducteur et le blindage)
Affaiblissement	1,97 dB
Vitesse nominale de propagation (NVP)	66 %
Ecart de retard	1,54 ns
Résistance d'isolement	24 MOhm résistance nominale CC du conducteur 2,2 Mohm résistance nominal CC du blindage externe
Poids du produit	2,3 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-20...80 °C
--	-------------

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui