



Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	VCFX
Type de produit ou équipement	Boîtier
Accessoires associés	V02...V2

Complémentaires

Couleur de poignée	Rouge
Couleur du plastron de la commande	Jaune
Cadenassage de la commande rotative	Avec
[I]courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A 20 A 25 A 16 A 32 A
Caractéristique d'environnement	Standard
Hauteur	180 mm
Largeur	157 mm
Profondeur	152 mm
Poids du produit	0,66 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP65
------------------------	------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.