



### Principales

Gamme	Actassi
Type de produit ou équipement	Adaptateur fibre optique multimode
Équipement inclus	Sans vis
Couleur	Beige
Type d'emballage	Sachet
Quantité du lot	1

### Complémentaires

Nombre d'accouplements minimum	200 cycle
Diamètre fibre optique	50/125 µm
Performance optique	OM1 OM2
Type de connecteur	SC duplex
Matière	Bronze de phosphore: virole
Mode de fixation	Par clips Vis
Largeur	34,8 mm
Hauteur	9,4 mm
Longueur	27,6 mm
Région cible	Europe

### Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-25...85 °C
Température ambiante de stockage	-25...85 °C
Normes	Adaptateur SC: TIA/EIA-604-3 Adaptateur SC: CEI 61754-4 Ed.2 ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises