



Principales

Gamme	Actassi
Type de produit ou équipement	Adaptateur fibre optique multimode
Équipement inclus	Sans vis
Couleur	Beige
Type d'emballage	Sachet
Quantité du lot	100

Complémentaires

Nombre d'accouplements minimum	200 cycle
Diamètre fibre optique	50/125 µm
Performance optique	OM1 OM2
Type de connecteur	LC duplex rect
Matière	Composite: virole Métal: manchons Plastique: enveloppe
Mode de fixation	Vis Par clips
Largeur	22 mm
Hauteur	9,3 mm
Longueur	25 mm
Région cible	Europe

Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-25...85 °C
Température ambiante de stockage	-25...85 °C
Normes	Adaptateur LC: TIA/EIA-604-10 A Adaptateur LC: CEI 61754-20 Ed.2 ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises