



### Principales

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Gamme                         | Actassi                           |
| Type de produit ou équipement | Adaptateur fibre optique monomode |
| Couleur                       | Bleu                              |
| Type d'emballage              | Sachet                            |
| Quantité du lot               | 100                               |

### Complémentaires

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Nombre d'accouplements minimum | 200 cycle       |
| Diamètre fibre optique         | 9/125 µm        |
| Performance optique            | OS1<br>OS2      |
| Type de connecteur             | LC duplex sq    |
| Matière                        | Zircone: virole |
| Mode de fixation               | Par clips       |
| Largeur                        | 13 mm           |
| Hauteur                        | 15,3 mm         |
| Longueur                       | 25 mm           |
| Région cible                   | Europe          |

### Environnement

|                                                     |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température de l'air ambiant pour le fonctionnement | -25...85 °C                                                                                      |
| Température ambiante de stockage                    | -25...85 °C                                                                                      |
| Normes                                              | Adaptateur LC: TIA/EIA-604-10 A<br>Adaptateur LC: CEI 61754-20 Ed.2<br>ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2 |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                 |