



### Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Panneau fibre optique 19"
Équipement fournis	Roue de bobinage 1 Couvercle transparent 1 arrière Montage de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 2 Presse-étoupe Pg 9 2 Pop rivet 2
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)

### Complémentaires

Compatibilité produit	3 platine d'adaptation
Composition de l'appareil	Sans connecteurs
Nombre de connecteurs	24
Nombre de fibres optiques	48
Nombre d'unité de rack	1U
Matière	PA6 pièce en plastique PA66 GF20 pièce en plastique
Hauteur	45 mm
Largeur	490 mm
Profondeur	300 mm
Poids du produit	4,5 kg
Région cible	Europe Asie Pacifique

### Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...55 °C
Normes	NF C 20-150 CEI 60297

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises