



Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Panneau de données 19" coulissant vide
Présentation du produit	Vide
Équipement fournis	1 organisateur de câbles arrière 24 obturateurs gris clair 2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 4 porte-étiquettes
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)

Complémentaires

Variante	Évolution
Nombre de ports	24 UTP
Catégorie de réseau de communication	5e 6_A 6
Support de montage	19" rack
Nombre d'unité de rack	1U
Type de connecteur	S-One
Matière	DC01 feuille métallique 1,2 mm PA6 pièce en plastique PA66 GF20 pièce en plastique
Largeur	490 Mm 0,49 m
Profondeur	230 Mm 0,23 m
Hauteur	45 Mm 0,04 m
Poids du produit	2,4 Kg 2,40 kg

Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-26...55 °C -10...55 °C
Normes	CEI 60297 NF C 20-150

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
