



## Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Panneau de distribution coulissant équipé
Présentation du produit	Chargé
Équipement fournis	2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 4 porte-étiquettes 1 organisateur de câbles arrière 24 connecteurs RJ45 24 obturateurs gris clair
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)

## Complémentaires

Variante	Évolution
Mode de raccordement	IDC
Nombre de ports	24 UTP
Catégorie de réseau de communication	5e
Nombre d'unité de rack	1U
Type de connecteur	S-One
Matière	DC01 feuille métallique 1,2 mm PA6 pièce en plastique PA66 GF20 pièce en plastique
Largeur	490 mm
Profondeur	240 mm
Hauteur	47 mm
Poids du produit	2,8 kg

## Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...55 °C
Normes	CEI 60297 ISO/CEI 11801:ed. 2.2, 2011 NF C 20-150

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises