



Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Panneau fibre optique 19"
Équipement fournis	Couvercle transparent 1 arrière Montage de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide 2 Roue de bobinage 2 Couvercle transparent 2 façade Presse-étoupe Pg 9 2 Obturateur 3 Porte-étiquette 4 Pop rivet 2
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)

Complémentaires

Compatibilité produit	3 platine d'adaptation
Composition de l'appareil	Sans connecteurs
Nombre de connecteurs	24
Nombre de fibres optiques	48
Nombre d'unité de rack	1U
Matière	DC01 1,2 mm feuille métallique PA6 pièce en plastique PA66 GF20 pièce en plastique PC pièce en plastique PMMA (polyméthacrylate de méthyle) pièce en plastique
Hauteur	45 mm
Largeur	490 mm
Profondeur	300 mm
Poids du produit	4,7 kg
Région cible	Europe Asie Pacifique

Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...55 °C
Normes	CEI 60297 NF C 20-150

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.