



Principales

Gamme	Actassi
Niveau d'équipement	Avec interrupteur de lumière protégé
Produit	Panneau d'alimentation 19"
Équipement inclus	2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)
Caractéristiques complémentaires	Avec étiquettes d'identification de câble personnalisées

Complémentaires

Tension de fonctionnement	250 V CA, 16 A, 3680 W
Nombre de prise de courant	8 allemand prises , 2P+T selon se conformer à DIN 49440
Unité de rack	1U
Marquage	CE
Matière	PA6 GF30: pièce en plastique Aluminium anodisé
Profondeur	47 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	490 mm
Poids	1 kg
Région cible	Europe

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...55 °C
Normes	CEI 60884-1 CEI 60297 DIN 49440

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises