



Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Panneau de données 19" d'angle équipé
Présentation du produit	Chargé
Équipement fournis	Porte-étiquette avant Gestionnaire de câble arrière 24 connecteurs RJ45 2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)
Informations complémentaires	Mise à la terre automatique

Complémentaires

Mode de raccordement	IDC
Nombre de ports	24 STP
Catégorie de réseau de communication	6A
Nombre d'unité de rack	1U
Type de connecteur	S-One
Matière	DC01 feuille métallique 1,2 mm PA6 pièce en plastique PA66 GF20 pièce en plastique
Largeur	490 mm
Profondeur	240 mm
Hauteur	47 mm
Poids du produit	2,5 kg

Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...55 °C
Normes	CEI 60297 ISO/CEI 11801:ed. 2.2, 2011 NF C 20-150

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises