



Principales

Gamme	Actassi
Produit	Anneau vertical
Destination du produit	Rack largeur 800 mm
Caractéristiques complémentaires	Ouvrable

Complémentaires

Nombre d'unité de rack	2U
Capacité maximale	48
Matière	Feuille métallique: DC01 1,2 mm Pièce en plastique: PA66 GF20 Pièce en plastique: PC
Couleur	Gris foncé (RAL 7016) Gris clair (RAL 7035)
Largeur	0,11 M 110 mm
Hauteur	0,40 M 40 mm
Profondeur	100 Mm 0,10 m

Environnement

Plage de température	-10...55 °C -10...55 °C
----------------------	----------------------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises