



### Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Boîte de point de consolidation

### Complémentaires

Nombre de ports	12
Compatibilité produit	RJ45 connecteur: clef de voûte UTP/STP
Catégorie de réseau de communication	5e 6 6 <sub>A</sub>
Support de montage	Chemin de câbles Échelle à câbles Treillis Monté au sol
Nuance de la couleur	Noir (RAL 9005)
Mode de fixation	Par vis
Matière	Plastique et métal
Quantité du lot	1
Longueur	401 mm
Hauteur	60 mm
Largeur	305 mm

### Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...60 °C
Degré de protection (IP)	IP21

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises