



### Principales

Gamme de produit	Actassi
Type de produit ou équipement	Boîte de point de consolidation

### Complémentaires

Nombre de ports	12
Compatibilité produit	RJ45 connecteur: clef de voûte UTP/STP
Catégorie de réseau de communication	5e 6 6 <sub>A</sub>
Support de montage	Chemin de câbles Échelle à câbles Treillis Monté au sol
Nuance de la couleur	Noir (RAL 9005)
Mode de fixation	Par vis
Matière	Plastique et métal
Quantité du lot	1
Longueur	401 mm
Hauteur	60 mm
Largeur	305 mm

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-10...60 °C
Degré de protection (IP)	IP21

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.