



### Principales

Type de produit ou équipement	Inductance moteur
Compatibilité de gamme	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 61Q Altivar Process ATV900 Altivar 71Q
Application spécifique du produit	Filtre de sortie
Courant nominal (In)	481 A
Compatibilité produit	ATV61HC16N4 ATV61HC22N4 ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV61HD90M3X ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC25Y ATV61QC31Y ATV71HC16N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC25Y ATV71HC31Y ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC20Y ATV71QC25Y ATV630 variateur de vitesse montage au mur - 220 kW, 380...480 V ATV930 variateur de vitesse montage au mur - 220 kW, 380...480 V
Quantité nécessaire	3
Raccordement électrique	Connecteur à étiquette 2 x M12

### Complémentaires

Longueur maximale du câble moteur	250 M câble blindé 90 kW à 200...240 V 300 M câble non blindé 90 kW à 200...240 V 250 M câble blindé 160...220 kW à 380...480 V 1 300 M câble non blindé 160...220 kW à 380...480 V 1 150 M câble blindé 250...400 kW à 500...690 V 1 250 M câble non blindé 250...400 kW à 500...690 V 1 250 M câble blindé 250...400 kW à 500...690 V 2 400 m câble non blindé 250...400 kW à 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs max à 400 V 750 V/μs max à 500 V 1000 V/μs max à 690 V
Pertes thermiques	530 W
Fréquence de sortie maximale du variateur	100 Hz
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...50 °C
Poids du produit	58 kg

### Environnement

Degré de protection IP	IP20 (avec kits &nbsp;VW3A9612, 613) IP00
Température ambiante de stockage	-25...70 °C

## Durabilité de l'offre


Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

Dimensions


Vue de face

L'inductance comprend 3 composants

mm  
in.




Vue de droite



a	b	c	G	H	Ø
245	250	200	225	175	9 x 13
9,65	9,84	7,87	8,86	6,89	0,35 x 0,51

Recommandations de montage

Montage horizontal



Montage vertical

