



Principales

Gamme de produit	Altivar Lexium
Compatibilité de gamme	Lexium 28 Lexium 52 Lexium 05 Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 15 Altivar 32 Lexium 32i Easy Lexium 16
Compatibilité produit	ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 Variateur de vitesse ATV320 à 5,5 kW, 380...500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320 à 7,5 kW, 380...500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320 à 5,5 kW, 525 à 600 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320 à 7,5 kW, 525 à 600 V, triphasé Servo variateur motion LXM16D à 0,75 kW, 200...230 V, monophasé Servo variateur motion LXM16D à 1 kW, 200...230 V, monophasé Servo variateur motion LXM16D à 1,5 kW, 200...230 V, monophasé
Type de produit ou équipement	Résistance de freinage
Valeur ohmique	27 Ohm

Complémentaires

Pic d'énergie	10500 J à 480 V 11400 J à 400 V 18100 J à 230 V 25500 J à 115 V
Puissance moyenne disponible	100 W à 50 °C
Alimentation continue	400 W
Type de protection	Protection thermique via le servomoteur
Poids du produit	1,42 kg
Longueur de câble	0,75 m

Environnement

Degré de protection (IP)	IP65
Température ambiante de stockage	-25...85 °C
Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C


Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Sans PVC	Oui

Résistance de freinage

Dimensions



Dimensions en mm

b	b1	c	c1	H
257	216	30	–	204

Dimensions en pouces

b	b1	c	c1	H
10,11	8,50	1,18	–	8,03