



Principales

Gamme de produit	Lexium Altivar
Compatibilité de gamme	Lexium 05 Altivar 32 Lexium 52 Lexium 28 Lexium 32 Lexium 15 Altivar Machine ATV320 Lexium 32i Easy Lexium 16
Compatibilité produit	ATV32HU30N4 ATV32HU40N4 Variateur de vitesse ATV320 à 3 kW, 380...500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320 à 4 kW, 380...500 V, triphasé Variateur de vitesse ATV320 à 4 kW, 525 à 600 V, triphasé Servo variateur motion LXM16D à 0,1 kW, 200...230 V, monophasé Servo variateur motion LXM16D à 0,2 kW, 200...230 V, monophasé Servo variateur motion LXM16D à 0,4 kW, 200...230 V, monophasé Servo variateur motion LXM16D à 0,75 kW, 200...230 V, monophasé Servo variateur motion LXM16D à 1 kW, 200...230 V, monophasé Servo variateur motion LXM16D à 1,5 kW, 200...230 V, monophasé
Type de produit ou équipement	Résistance de freinage
Valeur ohmique	72 Ohm

Complémentaires

Pic d'énergie	6000 J à 480 V 6600 J à 400 V 9600 J à 230 V 14600 J à 115 V
Puissance moyenne disponible	50 W à 50 °C
Alimentation continue	200 W
Type de protection	Protection thermique via le servomoteur
Poids du produit	0,93 kg
Longueur de câble	0,75 m

Environnement


Degré de protection (IP)	IP65
Température ambiante de stockage	-25...85 °C
Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Résistance de freinage

Dimensions



Dimensions en mm

b	b1	c	c1	H
251	216	15	15,5	204

Dimensions en pouces

b	b1	c	c1	H
9,88	8,50	0,59	0,61	8,03