



Principales

Gamme de produit	Altivar
Compatibilité de gamme	Altivar 312 Altivar 61 Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar 31C
Compatibilité produit	ATV31C018M2 ATV31C037M2 ATV31C037N4 ATV31C055M2 ATV31C055N4 ATV31C075M2 ATV31C075N4 ATV31CU11M2 ATV31CU11N4 ATV31CU15M2 ATV31CU15N4 ATV31CU22N4 Variateur de vitesse ATV310 à 1,5 kW Variateur de vitesse ATV310 à 2,2 kW ATV31CU30N4 ATV31CU40N4 Variateur de vitesse ATV310 à 3 kW Variateur de vitesse ATV310 à 4 kW ATV12H018F1 ATV12H018M2 ATV12H018M3 ATV12H037F1 ATV12H037M2 ATV12H037M3 ATV12H055M2 ATV12H075F1 ATV12H075M2 ATV12H075M3 ATV12HU15M2 ATV12HU15M3 ATV12P037F1 ATV12P037M2 ATV12P037M3 ATV12P055M2 ATV12P075M2 ATV12P075M3 ATV12PU15M3 ATV312H018M2 ATV312H018M3 ATV312H037M2 ATV312H037M3 ATV312H037N4 ATV312H055M2 ATV312H055M3 ATV312H055N4 ATV312H075M2 ATV312H075M3 ATV312H075N4 ATV312HU11M2 ATV312HU11M3 ATV312HU11N4 ATV312HU15M2 ATV312HU15M3 ATV312HU15N4 ATV312HU22N4 ATV312HU30N4 ATV312HU40N4 ATV32H018M2 ATV32H037M2 ATV32H037N4 ATV32H055M2 ATV32H055N4 ATV32H075M2 ATV32H075N4 ATV32HU11M2 ATV32HU11N4 ATV32HU15M2 ATV32HU15N4 ATV32HU22N4 ATV32HU30N4 ATV32HU40N4 ATV61H075M3 ATV61H075N4 ATV61HU15N4 ATV61HU30N4

[Ue] tension assignée d'emploi	24 V CC à 0,1 A 250 V CA à 1 A
--------------------------------	-----------------------------------

Complémentaires

Puissance moyenne disponible	50 W à 50 °C 58 W à 40 °C
Raccordement électrique	Bornier, capacité de raccordement: <= 1,5 mm² / AWG 16 pour thermostat Bornier, capacité de raccordement: <= 4 mm² / AWG 28 pour variateur
Résistance de contact de l'interrupteur à température contrôlée	60 µΩ
Type de protection	Protection thermique via le variateur ou le contrôle de température à 120 °C
Largeur	95 mm
Hauteur	293 mm
Profondeur	95 mm
Poids du produit	1,9 kg


Environnement

Degré de protection IP	IP20
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Dimensions



Dimensions en mm

a	b	c	G	H	Ø
95	293	95	70	275	6 x 12

Dimensions en pouces

a	b	c	G	H	Ø
3,74	11,53	3,74	2,75	10,82	0,24 x 0,47

Dégagement

