



Principales

Gamme de produit	Altivar
Compatibilité de gamme	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 71
Compatibilité produit	ATV71HD37Y ATV71HD11M3X ATV71HD37N4 ATV71HD45Y ATV71HD55Y ATV71WD37N4 ATV71HD15M3X ATV71HD45N4 ATV71HD55N4 ATV71WD45N4 ATV71WD55N4 ATV61HC16Y ATV61HC20Y ATV61QC16Y ATV61QC20Y ATV71HC13Y ATV71HC16Y ATV71QC13Y ATV71QC16Y ATV71HC20Y ATV71QC20Y
Valeur ohmique	8,1 Ohm

Complémentaires

Puissance moyenne disponible	44 kW à 50 °C
Raccordement électrique	M10 fil nu
Type de protection	Protection thermique via un relais de surcharge thermique
Largeur	1040 mm
Hauteur	1150 mm
Profondeur	620 mm
Poids du produit	92 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP23
Température ambiante de stockage	-25...75 °C
Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui