



Principales

Gamme de produit	Harmony XAC
Type de produit ou équipement	Tête de bouton-poussoir
Nom de composant	XACA
Marquage	Inférieur, lent - rapide
Info supplémentaire de l'unité de commande	Capuchonné
Accessoires associés	XACA217.

Complémentaires

Poids du produit	0,01 kg
------------------	---------

Environnement

Normes	CEI 60204-32 CSA C22.2 No 14 CEI 60947-5-1 CEI 60947-5-1 CEI 60204-32 UL 508
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	15 gn (f= 10...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	100 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP	IP65 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to CEI 62262

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises