



Principales

Gamme de produit	Harmony XAC
Type de produit ou équipement	Tête de bouton-poussoir
Nom de composant	XACA

Complémentaires

Marquage	Non marqué
Info supplémentaire de l'unité de commande	Capuchonné
Couleur de la capsule	Blanc
Accessoires associés	XACA..
Emplacement de montage	Avant de l'enveloppe
Vente par quantité indivisible	10
Normes	CSA C22.2 No 14 CEI 60947-5-1 CEI 60204-32 UL 508
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	15 gn (f= 10...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	100 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Catégorie de surtension	Classe II se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP	IP65 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to CEI 62262
Poids du produit	0,01 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises