



Principales

Gamme de produit	Harmony XAC
Type de produit ou équipement	Tête de coupure d'urgence
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Accessoires associés	XACA..
Emplacement de montage	Avant de l'enveloppe
Catégorie de surtension	Classe II se conformer à CEI 61140
Profil de l'unité de commande	Rouge coup de poing Ø 30 mm
Poids du produit	0,04 kg
Marquage	Non marqué

Environnement

Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Tenue aux chocs IK	IK08
Normes	CSA C22.2 No 14 CEI 60947-5-1 UL 508 CEI 60204-32 CEI 60947-5-5 CEI 62262
Tenue aux vibrations	15 gn (f= 10...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui