



Principales

Gamme de produit	Harmony
Type de produit ou équipement	Tête d'afficheur numérique
Diamètre de fixation	22 mm
Couleur de la capsule	Rouge
[Us] tension d'alimentation	24 V CC

Complémentaires

Type d'afficheur	DEL 7 segments + virgule décimale
Limites de la tension d'alimentation	13...30 V
Poids du produit	0,02 kg

Environnement

Certifications du produit	UL[RETURN]CSA
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Tenue aux vibrations	10 gn (f= 10...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	180 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à NF C 20-030
Degré de protection IP	IP65 conforming to CEI 60529 IP65 conforming to NF C 20-010

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.