

## Fiche produit

### Caractéristiques

# DZ5ME5

## PanelSeT - Thalassa - ECROU COULISSANT D6



### Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Quantité du lot	Lot de 100

### Complémentaires

Filetage ISO	M6
Support de montage	Profilé asymétrique
Poids du produit	0,009 kg
Type d'écrou	1/4 de tour, coulissant

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	2 cm
Longueur de l'emballage 1	2,5 cm
Poids de l'emballage 1	9 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	5 cm
Largeur de l'emballage 2	10,5 cm
Longueur de l'emballage 2	16 cm
Poids de l'emballage 2	918 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	1000
Hauteur de l'emballage 3	39 cm
Largeur de l'emballage 3	29 cm
Longueur de l'emballage 3	15 cm
Poids de l'emballage 3	9,568 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées n'est responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------