

Fiche produit

Caractéristiques

ENN05001

Mureva Box, boîte de dérivation IP55 + embouts diamètre 60, gris



Principales

Product range	Mureva BOX
Product type	Boîtier de distribution
Colour	Gris (RAL 7035)
Quantity per package	5 pièces

Complémentaires

Mounting	En saillie
Entrée de câble	Passe-câbles
Mode de fixation	Clip-on: cover
Interior dimensions	60 x 60 x 40 mm
Number of cable entries	4 (diamètre : 20 mm)
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): corps Polypropylène: couvercle SBS (styrène butadiène styrène): passe-câble
Classe d'isolation électrique	Class II se conformer à IEC 536
Hauteur	50 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	72 mm
Poids du produit	0,044 kg

Environnement

Operating temperature	-25...40 °C
IK-Class	IP55 se conformer à CEI 60529
IK-Class	IK07 se conformer à EN 50102
Glow wire temperature	650 °C
Normes	EN 60670 CE

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	46 g
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	8 cm
Longueur de l'emballage 1	25 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------