

Fiche produit

Caractéristiques

ENN05005

Mureva Box, boîte de dérivation IP55 + embouts 105x105x55, gris



Principales

Gamme de produit	Mureva BOX
Type de produit	Boîtier de distribution
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par emballage	5 pièces

Complémentaires

Montage	En saillie
Entrée de câble	Passe-câbles
Mode de fixation	Vissé: couvercle
Interior dimensions	105 x 105 x 55 mm
Number of cable entries	7 (diamètre : 25 mm)
Matière	Polypropylène: couvercle SBS (styrène butadiène styrène): passe-câble
Classe d'isolation électrique	Class II se conformer à IEC 536
Hauteur	61 mm
Largeur	125 mm
Profondeur	125 mm
Poids	0,18 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-25...40 °C
Classe IK	IP55 se conformer à CEI 60529
Classe IK	IK07 se conformer à EN 50102
Glow wire temperature	750 °C
Normes	EN 60670 CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	164 g
Hauteur de l'emballage 1	6 cm
Largeur de l'emballage 1	11,5 cm
Longueur de l'emballage 1	11,5 cm
Type d'emballage 2	SFP
Nb produits dans l'emballage 2	5
Poids de l'emballage 2	820 g

Hauteur de l'emballage 2	11,5 cm
Largeur de l'emballage 2	12 cm
Longueur de l'emballage 2	30,5 cm
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	720
Poids de l'emballage 3	128,4 kg
Hauteur de l'emballage 3	165 cm
Largeur de l'emballage 3	100 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------