

Fiche produit

Caractéristiques

ENN44325

Mureva, té pour tube 3321 - Gris - Ø25 mm



Principales

Gamme de produit	Mureva
Type de produit ou équipement	T-section
Couleur	Gris (RAL 7035)
Quantité par emballage	25 pièces

Complémentaires

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Résistance à l'écrasement	750 N/m
Section nominale	119 mm ²
Diamètre intérieur	21,3 mm
Diamètre extérieur	25 mm
Poids du produit	0,042 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-5...60 °C
Labels qualité	NF
Normes	EN 61386-21 : 2004 EN 50086-2-1
Caractéristique d'environnement	Non propagateur de flamme
Classe IP	IP40
Classe IK	IK07

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	5 cm
Longueur de l'emballage 1	5 cm
Poids de l'emballage 1	42 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	25
Hauteur de l'emballage 2	13 cm
Largeur de l'emballage 2	16 cm
Longueur de l'emballage 2	23,5 cm
Poids de l'emballage 2	965 kg
Type d'emballage 3	CAR

Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	25,5 cm
Largeur de l'emballage 3	30,5 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	4,256 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------