

# Fiche produit

## Caractéristiques

# ENN45120

## Mureva FIX - Clip à tube standard pour conduits Ø20 mm - Gris



### Principales

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Gamme de produit              | Mureva          |
| Type de produit ou équipement | Clip de tube    |
| Couleur                       | Gris (RAL 7035) |
| Quantité par emballage        | 50 pièces       |

### Complémentaires

|                                            |                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'installation                                      |
| Conditions d'utilisation                   | Intérieur                                                      |
| Diamètre du tube                           | 20 mm                                                          |
| Matière                                    | PA (polyamide) 6/6                                             |
| Mode de fixation                           | Par vis<br>Par rail pour clips à tubes<br>Par cheville Murafix |
| Poids du produit                           | 0,004 kg                                                       |

### Environnement

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Température de fonctionnement | -5...60 °C |
|-------------------------------|------------|

### Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 9,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 11,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 16,0 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 3,88 g  |
| Type d'emballage 2             | CAR     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 50      |
| Hauteur de l'emballage 2       | 9,0 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 11,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 16,0 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 194,0 g |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                 |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|