

# Fiche produit

## Caractéristiques

# ENN47962

## Mureva FIX - Colliers d'installation - 273x9 mm



### Principales

Product range	Mureva FIX
Product type	Collier d'installation
Couleur	Noir
Quantité du lot	100 pièces

### Complémentaires

Diamètre de serrage minimum	26 mm
Diamètre de serrage maximum	62 mm
Resistance to tearing	Résistance à l'arrachement: 45 daN Ø 26 mm
Matière	PA (polyamide) 12 Rislant®
Longueur	273 mm
Largeur	9 mm
Poids du produit	0,004 kg

### Environnement

Maximum humidity absorption	0,9 %
Operating temperature	-60...85 °C 100 °C pendant 1000 heures 120 °C maximum
Tenue au feu	HB se conformer à UL 94
Normes	EN 50146
Caractéristique d'environnement	Sans halogène Résistant aux UV

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	4 g
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm
Largeur de l'emballage 1	10,5 cm
Longueur de l'emballage 1	29 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------