

Fiche produit

Caractéristiques

ENN94442

Mureva FIX - Colliers d'installation avec pince - 149x9 mm - Lot de 1000



Principales

Gamme de produit	Mureva FIX
Type de produit	Collier d'installation avec pince à collier
Nuance de la couleur	Noir
Quantité du lot	1000 pièces

Complémentaires

Diamètre de serrage minimum	10 mm
Diamètre de serrage maximum	42 mm
Résistance à la déchirure	Résistance à l'arrachement: 36 daN Ø 20 mm
Matière	PA (polyamide) 12 Rislant®
Longueur	194 mm
Largeur	9 mm
Poids du produit	3 kg

Environnement

Absorption d'humidité max	0,9 %
Température de fonctionnement	-60...85 °C 100 °C pendant 1000 heures 120 °C maximum
Tenue à la flamme	HB se conformer à UL 94
Normes	EN 50146
Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	19,0 cm
Largeur de l'emballage 1	22,0 cm
Longueur de l'emballage 1	31,0 cm
Poids de l'emballage 1	2,866 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	170
Hauteur de l'emballage 2	196,0 cm
Largeur de l'emballage 2	100,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	531,5 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------