

Fiche produit

Caractéristiques

EVH2S11P04K

EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 11kW - Clé IEC



Principales

Gamme	EVlink
Nom du produit	EVlink Wallbox
Type de produit ou équipement	Station de charge
Nom de l'appareil	EVH2
Nombre de pôles	3P + N
Mode d'installation	Mural
Type d'offre	Standard
Puissance max.	11 kW 16 A
Nombre de points de charge	1
Connexion au véhicule	Socle de prise T2 avec obturateur
Système de contrôle d'accès	Key

Complémentaires

Tension d'alimentation nominale	380...415 V AC 50/60 Hz
Nombre d'entrées	1
Type d'entrée	Contact pour limitation de puissance Contact for delayed charging
Type de commande	1 white button, fonction: stop/restart Green button, fonction: cable unlocking
Signalisation locale	1 multi-colour LED, fonction: status indication
Hauteur	480 mm
Largeur	331,5 mm
Profondeur	170 mm
Poids du produit	5,6 kg
Couleur	White (RAL 9003) Gris (RAL 7016)
Normes	CEI 61851-1 CEI 62196-2 CEI 62196-1 CEI 61851-22
Certifications du produit	CE CB

Environnement

Degré de protection IP	IP54 conforming to IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 conforming to IEC 62262
Température de fonctionnement	-30...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Humidité relative	5...95 %

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	8,423 kg
Hauteur de l'emballage 1	25,5 cm
Largeur de l'emballage 1	40 cm
Longueur de l'emballage 1	53,5 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	1
Poids de l'emballage 2	8,872 kg
Hauteur de l'emballage 2	25,5 cm
Largeur de l'emballage 2	53,5 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	4
Poids de l'emballage 3	40,396 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	24 mois
----------	---------