

Fiche produit

Caractéristiques

EVH3S3P04K

EVLink Wallbox Plus - station charge - 1p T2S - mono - 16A/3kW filtre RDC-DD TIC



Principales

Gamme	EVlink
Nom du produit	EVlink Wallbox Plus
Type de produit ou équipement	Station de charge
Nom de l'appareil	EVH3
Nombre de pôles	1P + N
Mode d'installation	Mural
Type d'offre	RDC-DD intégré
Puissance max.	3,7 kW 16 A
Nombre de points de charge	1
Connexion au véhicule	Socle de prise T2 avec obturateur côté droit
Système de contrôle d'accès	Clé

Complémentaires

Tension d'alimentation nominale	220...240 V CA 50/60 Hz
Système de mise à la terre	IT avec l'ajout d'un transfo. d'isolement lorsque requis par certains véhicules TT TN-S
Nombre d'entrées	1 1
Type d'entrée	Contact pour limitation de puissance Contact pour charge différée Numérique pour gestion dynamique de l'énergie pour se connecter aux compteurs électriques français en monophasé
Type de commande	1 blanc bouton, fonction : stop/redémarrage 1 vert bouton, fonction : déverrouillage de câble
Signalisation locale	1 multi couleur voyant lumineux, fonction : indicateur d'état
Hauteur	480 mm
Largeur	331,5 mm
Profondeur	170 mm
Poids	5,7 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003) Gris (RAL 7016)
Normes	CEI 61851-1 CEI 61851-22 CEI 62196-1 CEI 62196-2
Certifications du produit	CE CB

Environnement

Degré de protection IP	IP54 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Température de fonctionnement	-30...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Humidité relative	5...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	7,985 kg
Hauteur de l'emballage 1	25,7 cm
Largeur de l'emballage 1	39,9 cm
Longueur de l'emballage 1	53,7 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	32,8 kg
Hauteur de l'emballage 2	75 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Hauteur de l'emballage 3	75 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	24 mois
----------	---------