

Fiche produit

Caractéristiques

EVH3S7P04K

EVLink Wallbox Plus - station charge - 1p T2S
- mono - 32A/7kW filtre RDC-DD TIC



Principales

Gamme	EVlink
Nom du produit	EVlink Wallbox Plus
Type de produit ou équipement	Borne de recharge
Nom de l'appareil	EVH3
Description des pôles	1P + N
Mode d'installation	Mural
Puissance max.	7,4 kW 32 A
Nombre de points de charge	1
Connexion au véhicule	Prise de courant T2 avec obturateur côté droit
Système de contrôle d'accès	Clé

Complémentaires

Tension d'alimentation nominale	220...240 V CA 50/60 Hz
Système de mise à la terre	IT avec l'ajout d'un transfo. d'isolement lorsque requis par certains véhicules TT TN-S
Nombre d'entrées	1
Type d'entrée	Contact pour limitation de puissance Contact pour charge différée Numérique pour gestion dynamique de l'énergie pour se connecter aux compteurs électriques français en monophasé
Type de commande	1 blanc bouton, fonction : stop/redémarrage 1 vert bouton, fonction : déverrouillage de câble
Signalisation locale	1 multi couleur voyant lumineux, fonction : indicateur d'état
Hauteur	480 mm
Largeur	331,5 mm
Profondeur	170 mm
Poids du produit	5,7 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003) Gris (RAL 7016)
Normes	CEI 61851-1 CEI 61851-22 CEI 62196-1 CEI 62196-2
Certifications du produit	CE[RETURN]CB

Environnement

Degré de protection IP	IP54 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-30...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Humidité relative	5...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	25,000 cm
Largeur de l'emballage 1	39,500 cm
Longueur de l'emballage 1	53,400 cm
Poids de l'emballage 1	8,108 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	43,200 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	24 mois
----------	---------