

## Fiche produit

### Caractéristiques

# EVP1CNX32322

## EVLink - câbles de charge 32A - triphasé - Prises T2-T2 - 10 mètres



### Principales

Gamme	EVlink
Type de produit ou équipement	Câble de charge
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Nombre de phases réseau	Triphasé
Description des pôles	3P + N
Courant nominal (In)	32 A
[Us] tension d'alimentation	380...415 V CA 50/60 Hz
Nombre de prises d'alimentation	2

### Complémentaires

Type de connecteur	T2 / contacts plaqués argent extrémité de borne de recharge
Type de connecteur	T2 extrémité du véhicule contacts plaqués argent T2 extrémité de borne de recharge contacts plaqués argent
Compatibilité de gamme	EVlink EVlink parking EVF1 borne de recharge EVlink EVlink parking EVW1 borne de recharge EVlink EVlink parking EVF2 borne de recharge EVlink EVlink parking EVW2 borne de recharge EVlink EVlink Smart Wallbox EVB1 borne de recharge EVlink EVlink Wallbox EVH2 borne de recharge EVlink EVlink Pro AC EVB3 borne de recharge EVlink EVlink Pro AC Metal EVB3 borne de recharge
Normes	CEI 62196-1 CEI 62196-2
Certifications du produit	CE
Longueur	10 m
Poids du produit	5,9 kg
Couleur	Gris

### Environnement

Degré de protection IP	IP44 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 conforming to CEI 62262
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-30...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Humidité relative	5...95 %

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,000 cm
Largeur de l'emballage 1	33,000 cm
Longueur de l'emballage 1	42,000 cm
Poids de l'emballage 1	5,785 kg

Type d'emballage 2	S06
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	115,500 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------